

取扱補足説明書


DAYTONA

R99294 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*取扱説明書（イタリア語表記）と本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ず取扱説明書（イタリア語表記）と本書も併せてお渡しください。



 E165 ナイロンラック	適応商品	商品 NO.
	DLM30/46 シリーズ専用	99294




■本書はイタリア語の取扱説明書を補足するものです■

※ この商品の使用をもって本書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認ください。


■ご使用前に必ず、ご確認ください■

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">この商品は GIVI DLM30/DLM46 モノキーケース（別売）専用です。適応商品以外の GIVI トップケースには正しく取り付けできません。また、GIVI 社以外のケースには使用しないでください。この商品をつかんでのメインスタンド掛けや車体の取り回し、ケース上蓋開閉やベースプレートからの取り外しはお止めください。変形や破損など予期せぬ不具合の原因となります。この商品の重量（400g）と DLM ケースの内容物＋ナイロンラックの上の荷物を含めて総重量で10キロです。ケースやフィッティングの指定を超える総重量となる内容物をケースに収納することは絶対にお止めください。
---	---

注意

 実施	<ul style="list-style-type: none">パッケージ開梱時やその後の商品取り扱い時に、パッケージや商品端面で指を切るなど予期せぬ怪我や事故が発生する場合があります。十分ご注意ください。この商品をパッケージから取り出した際に、商品構成や外観に不備がないことを必ずご確認ください。未使用品以外の外観不良はお受けできませんので、万一お気付きの点がございましたら、ご使用になる前のこの段階でお買い求めの販売店に速やかにご相談ください。
---	---

 実施	<ul style="list-style-type: none"> 作業は安定した平らな場所で、周囲の安全を十分確保したうえで確実に行ってください。 この商品の構成部品は金属や樹脂、ゴムを素材としております。経年変化や使用損耗により素材劣化が生じ、予期せぬ不具合が発生する場合があります。<u>必ず定期的に点検整備を行なってください。</u> 取り付け後約 100km 走行しましたら必ず各部を点検し、適宜増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に定期点検を行ない、同様に適宜増し締めを行なってください。部品破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害の原因となります。 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> この商品は当社通常保証対象外です。保証書は同梱されておりませんので、あらかじめご了承ください。 商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害、定期的な点検整備や日々のメンテナンスを怠り発生した不具合や事故損害、経年変化や使用損耗により発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。変形や歪み、傷、溶接、塗装、ケースへの組付フィット感など、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。 内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄時は所轄地域の条例に従って処分してください。 この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特徴

- GIVI DLM30/46 ケース（別売）専用のナイロンラック。商品重量約 400g。
- ※. 商品の詳細や最新情報は GIVI 専用ホームページ <http://www.givi-jp.com> にてご確認ください。

商品内容

※. 取扱説明書（イタリア語表記）の記載を併せて参照し、商品構成や作業内容をご確認ください。

取付方法

- DLM ケース上に圧入します。前方を挿入してから、後側を挿入してください。
- 挿入後、固定クランプをスクリュー止めして下さい。

東証JASDAQ上場

株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。 デイトナ商品についてのご質問、ご意見は 0120-60-4955 まで。営業時間：平日 午前 9:00～午後 6:00

URL 総合 <http://www.daytona.co.jp/>

G I V I 専用 <http://www.givi-jp.com>